

EPIC® Koruyucu kapak H-B

Termoplastik koruyucu kapak H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ve H-B 32 mahfazalarla kullanım için uygundur.



Mekanik dayanım



Dayanıklılık



Su geçirmez

Ürün özellikleri

Montaj yuvasına veya duvara vidayla sabitlemek için kablo pabucu ile emniyete alınmış kablo hattı

Kabloya bağlantı için değişken ilmekleri olan sabitleme kordonu

H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32 muhafazalar için termoplastik koruyucu kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için koruyucu başlık

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC002314

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kapak


Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® Koruyucu kapak H-B

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Versiyon	Cıvatalar	Emniyete alınmış kablo	Kelepçe	Malzeme	Adet / Paket
H-B 6-24 panel montajlı taban, yüzey montajlı taban, kablo bağlaştırmacı kapağı için cıvatalar ile							
10015000	H-B 6 KDB	H-B 6 muhafaza için	2	döngülü	-	Plastik	10
10047000	H-B 10 KDB	H-B 10 muhafaza için	4	döngülü	-	Plastik	10
10087000	H-B 16 KDB	H-B 16 muhafaza için	4	döngülü	-	Plastik	5
10118000	H-B 24 KDB	H-B 24 muhafaza için	4	döngülü	-	Plastik	5
Cıvataları olan H-B 6-24 kapaklar için kollar ile							
10016500	H-B 6 KDT	H-B 6 kapak için	-	ilmek ile	Uzunlamasına kol	Plastik	10
10048500	H-B 10 KDT	H-B 10 kapak için	-	ilmek ile	Çift kol	Plastik	10
10088500	H-B 16 KDT	H-B 16 kapak için	-	ilmek ile	Çift kol	Plastik	5
10119500	H-B 24 KDT	H-B 24 kapak için	-	ilmek ile	Çift kol	Plastik	5
Kolları olan H-B 6-24 kapaklar için cıvatalar ile							
10015100	H-B 6 KDBP	H-B 6 kapak için	2	ilmek ile	-	Plastik	10
10047100	H-B 10 KDBP	H-B 10 kapak için	4	ilmek ile	-	Plastik	10
10087100	H-B 16 KDBP	H-B 16 kapak için	4	ilmek ile	-	Plastik	10
10118100	H-B 24 KDBP	H-B 24 kapak için	4	ilmek ile	-	Plastik	5
H-B 10-32 panel montajlı taban, yüzey montajlı taban, kablo bağlaştırmacı kapağı için cıvatalar ile							
10048700	H-B 10 KDBF	H-B 10 muhafaza için	2	ilmek ile	-	Plastik	10
10088700	H-B 16 KDBF	H-B 16 muhafaza için	2	ilmek ile	-	Plastik	10
10118700	H-B 24 KDBF	H-B 24 muhafaza için	2	ilmek ile	-	Plastik	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	H-B 32/H-A 48 muhafaza için	4	ilmek ile	-	Plastik	10
Cıvataları olan H-B 10-24 kapaklar için kollar ile							
10048600	H-B 10 KDTF	H-B 10 kapak için	-	ilmek ile	Uzunlamasına kol	Plastik	10
10088600	H-B 16 KDTF	H-B 16 kapak için	-	ilmek ile	Uzunlamasına kol	Plastik	10
10118600	H-B 24 KDTF	H-B 24 kapak için	-	ilmek ile	Uzunlamasına kol	Plastik	10

EPIC® Koruyucu kapak H-B

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16