

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir doğrudan kablo girişine sahip olan, universal metal mahfaza, makine ve tesis yapımında ve plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon

Tek kol

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 6 TBF-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (1 düz kablo girişi, tek kelepçeli)					
10014000	H-B 6 TBF 13,5	-	13,5	evet	10
10024000	H-B 6 TBF 16	-	16	evet	10
19014000	H-B 6 TBF M20	20	-	-	10
19024000	H-B 6 TBF M25	25	-	-	10