

EPIC® H-D 1,6 işlenmiş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Makina tip EPIC H-D kontaklar, endüstriyel veriler ve sinyal aktarımı için uygundur. Gümüş veya altın kaplamalar güvenilir kontaklamayı garanti eder.

Bilgi

1,6mm çaplı veri ve sinyal aktarımı için kaliteli kontaklar
Opsiyonel olarak gümüş veya altın kaplama



Ürün özellikleri

1,6mm çaplı veri ve sinyal aktarımı için kaliteli kontaklar
Opsiyonel olarak gümüş veya altın kaplama
Kombine veri ve enerji aktarımı için 0,14mm² ila 2,5mm² bağlantı kesitleri mevcuttur
Uygun aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde iyi kontaklamalar oluşturulur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 1,6 işlenmiş kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Cross-section identification	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Adet / Paket
Kontaklar							
13162000	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13163000	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.14 - 0.37	1	Ag	8	100
13162100	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.5	2	Ag	8	100
13163100	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.5	2	Ag	8	100
13162200	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13163200	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.75 - 1	3	Ag	8	100
13162300	H-D 1,6 işlenmiş	pin	1.5	4	Ag	8	100
13163300	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	1.5	4	Ag	8	100
13162400	H-D 1,6 işlenmiş	pin	2.5	5	Ag	5.8	100
13163400	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	2.5	5	Ag	5.8	100
13162500	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13163500	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.14 - 0.37	1	Au	8	100
13162600	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.5	2	Au	8	100
13163600	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.5	2	Au	8	100
13162700	H-D 1,6 işlenmiş	pin	0.75 - 1	3	Au	8	100
13163700	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	0.75 - 1	3	Au	8	100
13162800	H-D 1,6 işlenmiş	pin	1.5	4	Au	8	100
13163800	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	1.5	4	Au	8	100
13162900	H-D 1,6 işlenmiş	pin	2.5	5	Au	5.8	100
13163900	H-D 1,6 işlenmiş	dişi	2.5	5	Au	5.8	100

EPIC® H-D 1,6 işlenmiş kontaklar