


EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konektör muhafazası

Elektromanyetik uyum korumalı, korozyona dirençli EPIC® dikdörtgen konektör kapağı H-B 6

Bilgi

EMC koruması
Korozyona dayanıklı
Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Standart kılıf üniteli konnektör



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

En uygun, düşük dirençli 360° ekranlı
Yüksek korozyon dayanımı ve çevresel etkilere karşı yüksek koruma sayesinde universal olarak kullanılabilir.
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

İnşaat makinesi
EMC bakımından hassas ortamlarda
Sabit ve esnek uygulamalar için (örneğin makine imalatı, rüzgâr türbinleri)
Elektrik motoru üretimi

Ürün özellikleri

FIRÇA kablo ekranı teması ile gelen FIRÇA ilaveli muhafazalar
Standart mahfazalara takılabilir
DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı
Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2
DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprej testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp Kol ve cıvatalar: paslanmaz çelik Conta: NBR Kablo rakoru Gövde: nikel kılıf piring İç kısım: PA Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı:	IP 68 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	Adet / Paket
H-B muhafaza: üst kısım (yandan kablo girişli, çift kelepçe için pimler)				
70250214	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15	7 - 15	-	1
70250215	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21	11 - 21	-	1
70250216	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	6	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16