

Dairesel konnektörler için EPIC® kontakları

M23 için EPIC® kontaklar, LS1, onaylı

Bilgi

Made in Germany



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Dairesel konektörler için EPIC® kontakları

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Adet / Paket
pin uçlu kontaklar				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	100
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2mm Stift 4,0mm ²	LS1 F6, F7	100
pin uçlu kontaklar				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkımal pin 0,14-1,0mm ²	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm sıkımal pin 1mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm sıkımal pin 1mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	2mm sıkımal pin 1,0-2,5mm ²	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm sıkımal pin 2,5mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm sıkımal pin 2,5mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
pin kontaklar				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm dişi lehimli 1mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm dişi lehimli 1mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2mm soket sıkımal 1,0-2,5mm ²	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10
72401600	-	2mm soket sıkımal 1,0-2,5mm ²	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm dişi lehimli 2,5mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	10

Dairesel konektörler için EPIC® kontakları

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Adet / Paket
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm dişi lehimli 2,5mm ² için	M23 iç kısımlar (D-Sub değil)	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm ²	M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	D6, A6 tipi için	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	D6, A6 tipi için	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm ²	LS1 D6, A6	1
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	100
2mm kontaklar, kovan, sıkıştırma				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	10

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

Dairesel konnektörler için EPIC® kontakları

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Dairesel konnektörler için EPIC® kontakları