

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 17 pole PCB-soldering

M23 dairesel konektörler için elemanlar

Basılı devre kartları için 17 yollu EPIC® kablo konektörü

Bilgi

PCB panoları için lehimli pinler ile

Sadece muhafaza tipi A1, B1, B2 için

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Sağlam



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

PCB panolarına lehimlemek için bağlantı tarafında lehim pinli elemanlar. Arkadan duvar tipi montaj için için B1/B2 tipi M23 muhafazalarla birlikte ideal.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 17 pole PCB-soldering**Uygulama alanı**

Fabrika mühendisliği
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Cihaz yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC 61984 uyarınca: 50 V
Nominal test gerilimi:	0,8 kV
Nominal akım (A):	7 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	17 17*1mm lehim kontakları
Bağlantı yöntemleri:	PCB lehimleme işlemi için Ø 1,0 mm lehim pimleri. Muhafaza B1/B2 arka kenarından pim uzunluğu: 4 mm
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 17 pole PCB-soldering

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	Kontaklar dahildir	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
17 kutuplu ek parçalar, P parça = sola döner (konnektör görünümü saat yönü tersine)					
44420160	P parçası	+ pin kontaklar, PCB lehim	17	17	5
44420161	P parçası	+ pin kontaklar, PCB lehim	17	17	5
17 kutuplu ek parçalar, E parça = sağa döner (konnektör görünümü saat yönünde)					
44420162	E-Parçası	+ pin kontaklar, PCB lehim	17	17	5
44420163	E-Parçası	+ pin kontaklar, PCB lehim	17	17	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 iç kısımlar 17 pole PCB-soldering