

## EPIC® SOLAR ALETİ

Tek alet içerisinde üç kesit

Fotovoltaik konnektörler için sıkma aleti, üç farklı kablo kesiti için bir sıkma çenesinden ve bir konumlayıcıdan oluşur

### Bilgi

Tek alet içerisinde üç kesit



### Uygulama alanı

EPIC® SOLAR 4Plus ve EPIC® SOLAR 4 fotovoltaik konnektörleri yerinde sıkıştırmak için

### Ürün özellikleri

2,5mm<sup>2</sup> ila 10mm<sup>2</sup> damar kesitleri için sıkma kalıbı (DIE)

Sıkıştırma temas noktalarının güvenli ve hassas konumlandırılması için Locator (LOC)

Konum belirleyici, sıkma kalıpları, sıkma pensesi 11147000 ve sıkma makinesi 11147001 ile uyumludur

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovani, blendaj bağlantısı presleme aleti

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® SOLAR ALETİ

| Ürün kodu    | Ürünün tanımı                                    | mm <sup>2</sup> cinsinden kesit (min.) | mm <sup>2</sup> cinsinden kesit (maks.) | Paket Miktarı |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Sıkma kalıbı |                                                  |                                        |                                         |               |
| 44428995     | EPIC®SOLAR Alet KALIP 2,5, 4, 6mm <sup>2</sup>   | 2,5                                    | 6                                       | 1             |
| 44428996     | EPIC®SOLAR Alet LOC 2,5, 4, 6mm <sup>2</sup>     | 2,5                                    | 6                                       | 1             |
| 44428266     | EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10mm <sup>2</sup> TÜV | 4                                      | 10                                      | 1             |
| 44428244     | EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10mm <sup>2</sup>     | 4                                      | 10                                      | 1             |