

Copper rope Class 2

Çok telli kalay kaplamalı bakır halat, eş potansiyel kuşaklama sistemleri için

Bakır halat - çok telli, kalay kaplamalı bakır halat, birbirine bağlı eş potansiyel kuşaklama sistemleri kurulumu için

Bilgi

Eş potansiyel kuşaklama sistemleri için



Halojen içermeyen

Faydalar

Kalay kaplama sayesinde düşük empedans

Kalay kaplama korozyona uğramaz

Uygulama alanı

Makine parçaları ve EDP sistemlerinde topraklama cihazları ve potansiyel dengeleme için

Birbirine bağlı eş potansiyel kuşaklama sistemleri kurulumu için

Ürün yapısı

Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü:

VDE 0295, sınıf 2'ye / IEC 60228 sınıf 2'ye uygun çok telli

Uyarı

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Copper rope Class 2

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ambalaj boyutu: Makara $\leq$ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Copper rope Class 2

Ürün kodu	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4571204	35.0	7.5	336	298