


Esnek kablo kanalı

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Montaj süresi

Faydalar

Uygun çekme aletinin kullanımı sayesinde hızlı ve kolay montaj
Kısa kurulum süresi

Uygulama alanı

Kontrol panellerinde, dağıtım panolarında veya erişilmesi güç yerlerde kullanmak için
Kablo döşeme kanalını takmak: ağırları yukarı döndürün, bir kablo ucunu bağlayın ve istenen düğüm noktasına kabloyu yanal takın, diğer kablo ucunu bağlayın

Ürün özellikleri

İki veya daha fazla uçların birleştirilmesi, içiçe geçebilen uçlar ile mümkündür
50 cm lik parçalar

Norm referansları / Onaylar

UL 94 V-2

Not

Tavsiye edilen vidalar : M4 DIN85A silindirik başlı vida veya M4 DIN 85A yassı başlı vida

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 sınıf tanımı: Esnek iletken kılavuz sistemi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002596

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek iletken kılavuz sistemi

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Esnek kablo kanalı

Talep üzerine:	Kendinden yapışan tabakalı versiyon Kare formu
Not:	Halojen içermeyen
Renk seçeneği:	Açık gri (RAL 7035)
Malzeme:	Polipropilen (PP)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Esnek kablo kanalı

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Uzunluk (mm)	Yükseklik (mm)	Parça adeti	PU (m)
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16