


Deciband AHIB

Mini sıkma contalı, küçük ambalaj birimli, izolasyonlu iletken uç kovanları



Halojen içermeyen

Uygulama alanı

Mini klips contalı, yalıtımlı iletken uç papuç paketleri

Dahil

Standart uzunlukta, 100 iletken uç papucundan oluşan 10 bağlantılı küçük sıkma çantalı şeritler halinde yalıtımlı iletken uç papuçları
Çantaları özel olarak ayırmak için mini klips kilidi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovarı

Genel:

Halojen içermeyen

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ila +105 °C

Uyarı

Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Deciband AHİB

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	İçerik	Adet / Paket
61794760	Deciband AHİB	-	türkuaz	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	10 x 100	1
61794770	Deciband AHİB	-	turuncu	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10 x 100	1
61794780	Deciband AHİB	-	beyaz	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10 x 100	1
61794790	Deciband AHİB	-	sarı	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	10 x 100	1
61794800	Deciband AHİB	-	kırmızı	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10 x 100	1
61794810	Deciband AHİB	-	mavi	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10 x 100	1

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16