

## EPIC® Aletleri, H-D 1,6 zımbalı kontaklar için

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Delikli kontaklar ile çalışmalar esnasında sıkma pensesi, sıkma kalıbı veya konum belirleyici gibi profesyonel bir aletin kullanılması önerilir.



### Ürün özellikleri

Konum belirleyici, sıkma kalıpları, sıkma pensesi 11147000 ve sıkma makinesi 11147001 ile uyumludur

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® Aletleri, H-D 1,6 zımbalı kontaklar için**

| Ürün kodu      | Ürünün tanımı     | iç kısımlar                                           | Versiyon                                   | Not                                                                                                            | Adet / Paket |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Aletler</b> |                   |                                                       |                                            |                                                                                                                |              |
| 11147000       | Sıkma pensesi     | sıkma kalıpları olmadan,<br>konum belirleyici olmadan | Alet kutusunda                             | -                                                                                                              | 1            |
| 11147001       | Sıkma makinesi    | sıkma kalıpları olmadan,<br>konum belirleyici olmadan | Pnömatik, 5 - 10 bar                       | -                                                                                                              | 1            |
| 11147170       | Sıkma kalıpları   | -                                                     | 11147000, 11147001 sıkma<br>penseleri için | H-D 1,6 zımbalı (0,14 - 0,5<br>mm <sup>2</sup> ) kontaklar için                                                | 1            |
| 11147180       | Sıkma kalıpları   | -                                                     | 11147000, 11147001 sıkma<br>penseleri için | H-D 1,6 zımbalı (0,5 - 1,5<br>mm <sup>2</sup> ), MC 2,5 zımbalı (0,5 -<br>1,5 mm <sup>2</sup> ) kontaklar için | 1            |
| 11147190       | Sıkma kalıpları   | -                                                     | 11147000, 11147001 sıkma<br>penseleri için | H-D 1,6 zımbalı (1,5 - 2,5<br>mm <sup>2</sup> ), MC 2,5 zımbalı (1,5 -<br>2,5 mm <sup>2</sup> ) kontaklar için | 1            |
| 11147300       | Konum belirleyici | -                                                     | -                                          | H-D 1,6 makineyle<br>işlenmiş, H-D 1,6 zımbalı<br>kontaklar için                                               | 1            |

**EPIC® Aletleri, H-D 1,6 zımbalı kontaklar için**

11147001