


## Kablo Papuçları soketleri Tip M / Tip F

Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors



### Faydalar

Hızlı ve kolay bağlantı ayırımı

Bıçak konnektörleri ile birlikte, bu bıçak konnektör şeritleri güvenli ve kolay montaj sağlar

Yeni bağlantılar herhangi bir karışıklık olmadan kolayca kurulabilir

### Uygulama alanı

Bazı durumlarda terminal blokları ve konnektörleri değiştirin

### Not

Sadece devreye sokar

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı

Malzeme:

Polyamid

Sıcaklık aralığı:

max. +105°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**Kablo Papuçları soketleri Tip M / Tip F**

| Ürün kodu                         | Ürün tanımı | UL sertifikalandırma | Pin sayısı | Genişlik W (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Adet / Paket |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| Bıçak konektör şeritleri (tip M)  |             |                      |            |                 |                |               |              |
| 63300100                          | 408-2 M     | hayır                | 2          | 15,3            | 13,2           | 32,2          | 100          |
| 63300110                          | 408-4 M     | hayır                | 4          | 27,5            | 16,8           | 32,6          | 100          |
| 63300120                          | 408-6 M     | hayır                | 6          | 31,2            | 18,8           | 32,9          | 100          |
| 63300130                          | 408-8 M     | hayır                | 8          | 40,4            | 18,8           | 33,1          | 100          |
| Panel konektörü soketleri (tip F) |             |                      |            |                 |                |               |              |
| 63300140                          | 408-2 F     | hayır                | 2          | 12,6            | 10             | 23,2          | 100          |
| 63300150                          | 408-4 F     | hayır                | 4          | 24,5            | 14,1           | 24            | 100          |
| 63300160                          | 408-6 F     | hayır                | 6          | 28,2            | 14,9           | 24,3          | 100          |
| 63300170                          | 408-8 F     | hayır                | 8          | 37,4            | 15,4           | 24,4          | 100          |

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16