


3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

3M Scotch™ 1183 blendaj bandı, elektromanyetik alanların mükemmel yalıtılmasını sağlar, UL onaylı.



Alev geciktirici



Parazit sinyalleri

Faydalar

Elektriksel olarak iletken şerit elektromanyetik alanların olağanüstü ekranlanmasını sağlar

Tek düzen folyo kompozisyonu ve onun alt tabakaya iyi iletkenliği ekranlama derecesi için çok önemli olan düşük temas direnci sağlar

Lehimlenebilir ve korozyona dayanıklı

Solventlere dayanıklı akrilik yapıştırıcı

Uygulama alanı

Elektromanyetik alan ekranlaması

Elektrostatik deşarj

Ürün özellikleri

Bakır folyo ince bir kalay tabakası ile kaplanmıştır

Kalay kılıf alüminyum, kurşun ve kalay alaşımları ve galvanizli çelik gibi geniş yelpazede temel malzemeler ile uyumludur

Norm referansları / Onaylar

UL 510 onaylı

UL Dosya Numarası: E17385

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

Dikkat:	Yapıştırma (sıyırma kuvveti): 3.8 N/10 mm Yırtılmaya dayanıklı: 44 N/10 mm
Not:	Geçiş direnci (MIL-STD-202 uyarınca): 0,005 Ω
Bilgi:	Depolama: serin ve kuru bir yerde (oda sıcaklığında ve yaklaşık %50 bağıl nem) saklandığında iyi stabilite
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme:	İletken bir akrilik yapıştırıcı ile astar olarak pürüzsüz kalay kaplı bakır film
Sıcaklık aralığı:	-10 °C ila +80 °C

Uyarı

Scotch™ 1183, 3M'nin tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

Ürün kodu	Ürün tanımı	Genişlik (mm)	PU (m)
61721420	3M Scotch™ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch™ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch™ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch™ 1183 / 25x16,5	25	16,5

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16