

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

EMU varyantı olarak sağlam ve güvenilir montaj muhafazası


Elektromanyetik uyum korumalı, korozyona dirençli EPIC® dikdörtgen konektör kapağı H-B 6

Bilgi

EMC koruması

Korozyona dayanıklı

Made in Germany



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® ULTRA H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük EMU muhafazalarını içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Montaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazası ile takılabilir.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Düzenli hat döşeme ve kablounun aşırı bükülmesini önlemek için düz kablo girişi.

Kontra somunun vidalanması ve sabitlenmesi üzerinden muhafazaya kolay montaj.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Özellikle ürünün su, temizlik maddeleri ve tuz içeren maddeler ile temas ettiği ortamlar için.

Özellikle elektromanyetik uyumluluğun (EMU) talep edildiği ortamlar için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

Vidalamak M20 üzere montaj muhafazası, yan modelde, bir kablo girişi ile

Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2

DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprej testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat

DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı

Teslimat uçlar için paslanmaz çelik cıvata dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: Nikelajlı çinko kalıp dökümü

Mandal: Paslanmaz çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 66 / IP 68 1 metre / 10 saat (kilitli)

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

UL: hazırlık aşamasındadır

VDE: hazırlık aşamasındadır

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
Vidalamak M20 üzere montaj muhafazası, yan modelde, bir kablo girişi ile			
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	20	10