

SKINDICHT® JT PTFE metrik

SKINDICHT® JT PTFE metrik conta halkaları, gıda sektörüne uygun, yağa, suya, alkali çözeltilere, asitlere, solventlere vs. dayanıklı



Yiyecek & İçecek



Kimyasallara dayanıklı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

Faydalar

Yağ, su, alkali çözeltileri, asitler, çözücüler, vb. karşı dayanıklı
Gıda maddeleri için uygun

Uygulama alanı

SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları için PTFE conta diskleri

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği:

Beyaz

Malzeme:

PTFE

Sıcaklık aralığı:

-120 °C ila +250 °C

Kısa süre: en fazla +300 °C

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® JT PTFE metrik

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® JT PTFE metrik

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	İç çap (mm)	Kalınlık (mm)	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® JT PTFE metrik					
53801030	M 12	12.1	2.0	16.6	100
53801040	M 16	16.1	2.0	21.1	100
53801050	M 20	20.1	2.0	27.5	100
53801060	M 25	25.1	3.0	33.4	50
53801070	M 32	32.1	3.0	40.3	50
53801080	M 40	40.2	3.0	51.5	25
53801090	M 50	50.2	3.0	61.6	25
53801100	M 63	63.2	3.0	73.9	25