

SKINDICHT® O-ring FKM metrik

SKINDICHT® FKM O-ring, uç koşullar altındaki parçaları yağlara, asitlere ve kimyasallara karşı korumak için metrik conta halkası



Kimyasallara dayanıklı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

Uygulama alanı

Zor koşullar altında rakor bağlantı dişi veya diğer benzer parçalarda yağlar, asitler ve kimyasallara karşı güvenilir şekilde korumak amacıyla sızdırmazlığı muhafaza için

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği:

Yeşil

Malzeme:

FKM

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® O-ring FKM metrik

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	İç çap (mm)	Kablo kalınlığı (mm)	Adet / Paket
52122001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
SKINDICHT® O-ring FKM metrik				
52122000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
52122010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
52122021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
52122020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
52122030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
52122040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
52122050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
52122060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
52122070	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16