

EPIC® POWER LS1 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

EPIC® POWER LS1 pin kontaklar

Bilgi

Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır

Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır

Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 pin kontaklar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Adet / Paket
1mm kontaklar, pim, sıkıştırma				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm ²	LSI A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	100
2mm kontaklar, pim, sıkıştırma				
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LSI A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2mm Stift 4,0mm ²	LS1 F6, F7	100

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER LS1 pin kontaklar