

EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

1,5 numara yuvarlak konektör serisi için EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar

Bilgi

Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır

Servo uygulamalarındaki yüksek mekanik gerilmeden ötürü sadece sıkmalı versiyonu mevcuttur

Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar

Ürün kodu	Ürün tanımı	Versiyon	Tasarım için	Adet / Paket
3,6 mm pin kontaklar				
44429334	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5	3,6 mm pin 0,75 - 1,5	A1, A3 tipi için	10
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6 mm pin 1,0 - 2,5 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6 mm pin 4,0 - 6,0 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6 mm pin 6,0 - 10,0 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6 mm pin 1,0 - 2,5 mm ²	F6 tipi için	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6 mm pin 2,5 - 4,0 mm ²	F6 tipi için	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6 mm pin 4,0 - 6,0 mm ²	F6 tipi için	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6 mm pin 6,0 - 10,0 mm ²	F6 tipi için	10
2 mm pin kontaklar				
44429339	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25	2 mm pin 0,14 - 0,25 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2 mm pin 0,25 - 1,0 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2 mm pin 0,75 - 1,5 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429342	LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2 mm pin 1,0 - 2,5 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429343	LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0	2 mm pin 2,5-4,0 mm ²	A1, A3 tipi için	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2 mm pin 0,25 - 1,0 mm ²	F6 tipi için	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2 mm pin 0,75 - 1,5 mm ²	F6 tipi için	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2 mm pin 1,0 - 2,5 mm ²	F6 tipi için	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2 mm pin 2,5-4,0 mm ²	F6 tipi için	10

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar