


SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, çentikli conta halkalı ve altıgen bağlantı parçalı PG kablo rakoru



Sağlam

Faydalar

Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık contası ile
Daha az sayıda ve boyutta stok tutulması gerekir

Uygulama alanı

Altıgen montaj ve değişken çentikli, dolgu halkalı piring kablo rakoru.

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV
Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

Uzun bağlantı dişli versiyonu mevcuttur PG 11 ila 36 VITON®
monteli segmanlı olarak mevcuttur

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR

Koruma sınıfı:

IP 54

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVRE

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SVRE							
52005540	SVRE 9	5.0 - 8.0	5/8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000310	SVRE 11	7.0 - 10.0	7/10/12,5	20.0 / 18.0	22.6	6	50
52000320	SVRE 13,5	7.0 - 13.0	7/10,5/13/16	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000330	SVRE 16	8.0 - 16.0	8/10,5/13,5/16	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000340	SVRE 21	11.0 - 20.0	11/15/18/20	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000350	SVRE 29	18.0 - 27.0	19/23/27/31	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000360	SVRE 36	24.0 - 35.0	25/28/31/35	50.0 / 47.0	38.6	9	20
52005550	SVRE 42	30.0 - 42.5	35,5/39/42,5/46	57.0 / 54.0	43.6	10	10
52005560	SVRE 48	36.0 - 47.0	40,5/44/47/50,5	64.0 / 60.0	45.1	10	10

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16