

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 tek kanca profilli metal bir kablo kanalıdır ve iyi bir esneklik ile sıvı geçirmez PVC ceket sunar



Mekanik dayanım



Sağlam



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar
Yüksek gerilme dayanımı
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Dış kullanım ve doğrudan toprağa gömmeye uygun
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Dış mekan
Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
PVC kılıf

Not

Son durum (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-2

Talep üzerine: Gri renk

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

İç boru: çelik, galvanizli

Dış kılıf: PVC

Sıcaklık aralığı:

-15 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LCC-2

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M için uygun	PU (m)
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	-	120	M40x1,5	10
61804772	50	-	130	M50x1,5	10
61804792	63	-	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16