

POWERLOCK BOX S*

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

19 Zoll yuvası için POWERLOCK KUTU, 400A

Bilgi

Yetkisiz bağlantı kesilmesini önlemek için kilitlenebilir

Made in Europe



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Bir dizi konnektörü (PE, N, L1, L2, L3) bağlarken ve bağlantısını sökerek doğru sıranın takip edildiğini garanti eder

Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

IP 20 parmak korumalı

Devre kesiciye veya alarm devresine bağlanabilen entegre mikro anahtar

Uygulama alanı

Alternatif enerji tesisleri

Mobil ve sabit güç dağıtımı için

Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için

Işık ve ses teknolojisi

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

Ürün özellikleri

Dahil: M12 dişli direk ile kontaklar
Opsiyonel mikro anahtar için kablo konektörü
Yükseklik birimi 2HE/2U olan 19" muhafaza

Muhafazalar

Contalı emniyet kapağı isteğe bağlıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal akım (A):	Vida maks. 400 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Vidalı sonlandırma: gümüş kılıf piring
Kontak sayısı:	4 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 50 - 120 mm ²
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı)
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ... +85 °C

Uyarı

* Handels üründür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

POWERLOCK BOX S*

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Dizayn A1, akaç, kapaklı				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Dizayn A6, kaynak				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1
Dizayn A6, kaynak, kapaklı				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø 6,5 mm (4x)	4+PE	1

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

POWERLOCK BOX S*

