



EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Lehim sonlandırmalı dairesel konektörler, 21 pin ve 26 pin

EPIC® R3.0 panel base for screw in signal for 26 contacts

Bilgi

Çok damarlı data kabloları için kompakt ve güvenilir konektör
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi

Faydalar

küçük alan gereksinimlerinde en yüksek kontak yoğunluğu
Kolay bakım için lehimli versiyonda konektör

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

24V AC / 60VDC

Nominal test gerilimi:

1,5 kV

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Nominal akım (A):	7,5 A
Kontak direnci:	< 3 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı:	21-pinli / 26-pinli
Bağlantı yöntemleri:	Lehimli sonlandırma: en fazla 1,0 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı bakır alaşımı İç kısım: termoplastik Conta: neopren
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı)
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Ürün kodu	Ürün	Versiyon	Kontaklar	pin konfigürasyonu	Kodlama	Sabitleme tipi	Adet / Paket
R 3.0 G1							
00009371	ZYLIN R 3.0 G1	pin	1 - 21	E-Parçası	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009894	ZYLIN R 3.0 G1	pin	1 - 26	E-Parçası	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009057	ZYLIN R 3.0 G1	dişi	1 - 21	P-Parçası	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009005	ZYLIN R 3.0 G1	dişi	1 - 26	P-Parçası	N	Ø 25 mm (1x)	5

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

