

FLEXIMARK® LA Etiketler

FLEXIMARK® LA etiketler elektrik tekniğinde bileşenlerin işaretlenmesi için kendiliğinden yapışan işaretleyicilerdir (örneğin kumanda dolaplarında).

Bilgi

LA 16,9-9 - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

Lazer yazıcılar için polyester filmden yapılmış kendinden yapışkanlı etiketler

Yuvarlatılmış köşeler sayesinde en iyi tutma

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Bileşen işaretlemek, örneğin panoları işaretlemek için

Ürün özellikleri

Yapıştırıcının yapışması 24 saat gerektirir.

Not

FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma

Sayfayı manuel kağıt besleme bölümüne yerleştirin

En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

Perforasyonlu DIN A4 yapraklar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA Etiketler

Yapışkan:	ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği:	Beyaz veya sarı Gümüş de mevcuttur
Malzeme:	Halojen içermeyen polyester Kalınlık: 0,05 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +150 °C Montaj ısı: min. +10 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® LA Etiketler

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Yükseklik (mm)	Sayfa başına etiketler	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83256199	FLEXIMARK® LA etiket 7-8 YE	sarı	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	FLEXIMARK® LA etiket 11-8 YE	sarı	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	FLEXIMARK® LA etiket 12-6 YE	sarı	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	FLEXIMARK® LA etiket 15-6 YE	sarı	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	FLEXIMARK® LA etiket 16-8 YE	sarı	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	FLEXIMARK® LA etiket 16.9-7 YE	sarı	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	FLEXIMARK® LA etiket 16.9-9 YE	sarı	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	FLEXIMARK® LA etiket 20-8 YE	sarı	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	FLEXIMARK® LA etiket 25-12 YE	sarı	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	FLEXIMARK® LA etiket 25.6-10 YE	sarı	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 YE	sarı	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	FLEXIMARK® LA etiket 46.9-9 YE	sarı	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	FLEXIMARK® LA etiket 56-21.8 YE	sarı	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	FLEXIMARK® LA etiket 60-30 YE	sarı	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 YE	sarı	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	FLEXIMARK® LA etiket 7-8 WH	beyaz	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256230	FLEXIMARK® LA etiket 12-6 WH	beyaz	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	FLEXIMARK® LA etiket 15-6 WH	beyaz	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	FLEXIMARK® LA etiket 16-8 WH	beyaz	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256206	FLEXIMARK® LA etiket 16.9-7 WH	beyaz	16.9 x 7.0	400	4000	1

FLEXIMARK® LA Etiketler

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Yükseklik (mm)	Sayfa başına etiketler	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83256209	FLEXIMARK® LA etiket 16.9-9 WH	beyaz	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	FLEXIMARK® LA etiket 20-8 WH	beyaz	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	FLEXIMARK® LA etiket 25-12 WH	beyaz	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	FLEXIMARK® LA etiket 25.6-10 WH	beyaz	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 WH	beyaz	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	FLEXIMARK® LA etiket 46.9-9 WH	beyaz	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	FLEXIMARK® LA etiket 56-21.8 WH	beyaz	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	FLEXIMARK® LA etiket 60-30 WH	beyaz	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 WH	beyaz	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	FLEXIMARK® LA etiket 7-8 SR	gümüş	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	FLEXIMARK® LA etiket 11-8 SR	gümüş	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	FLEXIMARK® LA etiket 12-6 SR	gümüş	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	FLEXIMARK® LA etiket 16-8 SR	gümüş	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 SR	gümüş	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	FLEXIMARK® LA etiket 60-30 SR	gümüş	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 SR	gümüş	80.0 x 7.5	74	740	1