

EPIC® DATA PB M12/M12

PROFIBUS M12 kontrol kabini besleme, ekranlı

Sensör/aktüatör kumanda dolabı geçişi M12 mit bipolar/vidalı montaj (B kodlanmış)



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Her iki uçta M12 konnektör

Plug & Play esnek bağlantı çözümleri için

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ürün özellikleri

PROFIBUS uygulamaları için

İki uçlu/vidalı montaj

Ürün yapısı

5-pinli kontrol kabini beslemesi, M12 B-kodlu

M12 konnektör ve M12 soketli

Ekranlanmış versiyon

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB M12/M12

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konektör ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü
Malzeme:	Kontakt: CuZn Kontakt yüzeyi: Au (altın) Kontakt taşıyıcı: PA 66 Diş: Nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık: FKM
Koruma sınıfı:	IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Fiş/soket -25 °C ile +85 °C
Kodlama:	B - ters (PROFIBUS)
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA PB M12/M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Kontrol kabini beslemesi				
22262021	AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH	5	60	1