

EPIC® SENSOR M12 V4A

Yiyecek & içecek / dış mekan için kullanıma hazırlanabilen fiş konektörü M12

Yiyecek-içecek endüstrisinde çeşitli kablo uzunluklarına sahip sensörlerin ve aktüatörlerin bağlanması için çelik dişli sahada monte edilebilir M12 konektörler



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Su geçirmez

Faydalar

Korozyona karşı koruma sağlamak için paslanmaz çelik diş
Hızlı ve kolay yerinde montaj
Kullanıma özgü kablo uzunlukları yaratma
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Easy connection with proven screw clamp connection

Uygulama alanı

Otomasyon sistemleri
Konveyör ve taşıma sistemleri
Yiyecek & İçecek Endüstrisi paketleme ve üretim makineleri
Outdoor uygulamalar için SKINTOP® seçeneği

Ürün özellikleri

4-pinli konektör
Vidalı bağlantı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

LABS-free

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensör-aktüatör çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü

Malzeme:

Kontakt: CuZn

Kontakt arayüz: Au (altın)

Diş yapısı: Paslanmaz çelik (V4A)

Koruma sınıfı:

IP 67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Fiş/soket -40°C ile +85°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR M12 V4A

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	İletken kesiti (mm ²)	Kablo çapı, mm cinsinden	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Düz konnektör						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
Düz soket						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
Soket ,açılı						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16