

DIN-Bobin Kablo Papuçları

Insulated conductor end sleeves in strips/coils



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Maksimum basitleştirme ve zaman tasarrufu için bobinlerde kablo pabucu bandı.

Büyük hacimlerde otomatik kablo montajı için idealdir.

GLW sıkma makineleri ile birlikte özellikle uygundur.

Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.

Uygulama alanı

Şeritler halinde yalıtımlı iletken uç papuçları, DIN 46228, Bölüm 4

DIN sıyirmalar, otomatik sıkma makineleri ile çalışmak için 3000 adede kadar bobinler halinde temin edilir

Bir sıkma makinesi kullanılarak (yarı-)otomatik sıkma bağlantısı oluşturmak için.

Dahil

Bobin çapı: yakl. 25 cm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovarı

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

DIN-Bobin Kablo Papuçları

Malzeme:

Bakır/PP

Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı:

-5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük

Uyarı

Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

DIN-Bobin Kablo Papuçları

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Renk	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Contents (unit)
61802052	DIN bobin 0,5	-	beyaz	14,5	8	1,1	2,6	3,5	-
61802054	DIN bobin 0,75	-	gri	14,5	8	1,3	2,8	3,6	-
61802056	DIN bobin 1,0	-	kırmızı	14,5	8	1,5	3	3,9	-
61802058	DIN bobin 1,5	-	siyah	14,5	8	1,8	3,4	4,2	-
61802060	DIN bobin 2,5	-	mavi	14,5	8	2,3	4,2	5	-

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

DIN-Bobin Kablo Papuçları

