EPIC® H-A 3 AG

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide panel-mount base is also halogen-free, UV-resistant and securely sealed to the device or machine thanks to the NBR material.

Bilgi

The panel-mount base of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, with a marking arrow and an integrated seal. The single lever is no longer made of metal, but plastic.





- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Mekanik dayanım
- Sağlam
- Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.
Montaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazasına takılabilir.
With open base for cable entry into the housing or control cabinet.
Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.
The locking takes place using a plastic single lever.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.
Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Son durum (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

For connecting devices and machines to the power supply.
Dış mekan için uygun.

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base
Tek kelepçe
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR Muhafaza: gri termoplastik, siyah Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 3 AG

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Malzeme	Renk	Adet / Paket
H-A muhafaza: panel montajlı taban (düz)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	Çinko döküm kalıp	gri	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplastik	gri	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplastik	siyah	10

Son durum (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16