

PROTECT Set Isıyla daralan makaron seti

Shrink tube PROTECT Set contains an assortment of common shrinking tube sizes of PROTECT in an handy box. Set is mainly used for repair and maintenance purposes.



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi

Faydalar

PROTECT daralan makaronlarla birlikte küçük bir hava tabancası da içeren kullanışlı plastik kit

Uygulama alanı

Bakım ve onarım, araştırma ve geliştirme ile küçük seri üretimler için idealdir

Ürün özellikleri

Aleve dayanıklı (renk hariç: saydam)

Silikon içermez

UV dayanıklı (sadece renk: saydam)

Norm referansları / Onaylar

UL224 onaylı (renk hariç: saydam)

UL Dosya No: E476215 (renk hariç: saydam)

Not

Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir

Dahil

Pratik çantada makaron seti

Genel ölçülerde çeşitli tiplerde PROTECT ısıyla daralan makaronlar

Content:

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PROTECT Set Isıyla daralan makaron seti

50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Not:

Tek panelli/ince cidarlı

Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm

Bilgi:

Büzülme oranı: 2:1

Malzeme:

Işınlanmış Polyolefin

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +135 °C

Büzülme sıcaklığı: +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PROTECT Set Isıyla daralan makaron seti

Ürün kodu	Ürün açıklaması
61742465	PROTECT Set