

Temflex™ 1500 izolasyon bandı

Temflex™ 1500- PVC'den yapıştırma tabakasına sahip, çok amaçlı bir elektrik yalıtım bandı. Su geçirmez ve VDE gereksinimlerini karşılar.



Kimyasallara dayanıklı



Su geçirmez

Faydalar

Su geçirmez
Bir tarafta yapışkan
Çoğu çözücüye karşı dayanıklı
Kendi kendini söndüren

Uygulama alanı

Çok amaçlı PVC yalıtım bandı
İzolasyon, paketleme, markalama için evrensel elektrik izolasyon bandı

Norm referansları / Onaylar

VDE uyarınca tip: tip 5

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Not:

Kopma genişmesi: %170

Kopma kuvveti: 20 N / 10 mm

Bilgi:

Kalınlık: 0,15 mm

Malzeme:

PVC

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Temflex™ 1500 izolasyon bandı

Test gerilimi:

Dielektrik dayanıklılık: 40 kV/mm

Sıcaklık aralığı:

0°C ilâ +90°C

Uyarı

Temflex™, 3M'nin tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Temflex™ 1500 izolasyon bandı

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Uzunluk (m) x bant genişliği (mm) x kalınlık (mm)	Malzeme	Adet / Paket
61721040	Temflex  1015	beyaz	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex  1015	siyah	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex  1015	yeşil	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex  1015	mavi	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex  1015	kırmızı	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex  1015	GN-YE	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex  1015	sarı	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex  2515	siyah	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721100	Temflex  2515	beyaz	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721110	Temflex  2515	mavi	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex  2515	kırmızı	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex  2515	yeşil	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex  2525	siyah	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16