

EPIC® H-A 48 AG


3 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

Kompakt, sağlam metal mahfaza 3 ek parçanın yerleştirilmesi için uygundur ve örneğin makine ve cihaz üretiminde kullanılabilir.

Bilgi
Çift boyut H-A 48 için kompakt, sağlam metal muhafazalar







Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
Her biri muhafaza tip H-A 16 için uygun üç farklı iç kısım bu muhafaza içinde entegre edilebilir. Yüksek esneklik

Uygulama alanı
Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri
H-A case: Wall base
Çift kelepçe
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

EPIC® H-A 48 AG

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 48 AG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Adet / Paket
H-A muhafaza: panel montajlı taban (çift kelepçeli)		
10625500	H-A 48 AG	1

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16