


SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M, SILVYN® UI 511 ile birlikte kullanılan nikel kaplı piring bir kablo kanalı ek parçasıdır

Bilgi

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Yüksek kimyasal direnç
Yüksek mekanik gerilme için
Yüksek gerilme mukavemeti
Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI COMPACT M

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® UI 511

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Paslanmaz çelik AISI 304

DW no. 1.4301

Nikel Kaplı piring

Koruma sınıfı:

IP 40

Sıcaklık aralığı:

-45°C ila +105°C (O-ring ile)

-55°C ila +260°C (O-ring olmadan)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® UI COMPACT M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Net açıklık(mm)	SILVYN® UI 511 için uygun	Adet / Paket
SILVYN®UI COMPACT M (Paslanmaz Çelik)				
61803880	16 x 1,5	9,8	3/8"	1
61803881	20 x 1,5/1	9,8	3/8"	1
61803882	20 x 1,5/2	13,9	1/2"	1
61803883	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803884	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803885	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803886	50 x 1,5	36,8	1 1/2"	1
61803887	63 x 1,5	47,8	2"	1
SILVYN®UI COMPACT M (Nikel kablama piring)				
61803870	16 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803871	16 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803872	20 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803873	20 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803874	20 x 1,5/3	13,9	1/2"	1
61803875	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803876	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803877	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803878	50 x 1,5	36,9	1 1/2"	1
61803879	63 x 1,5	47,9	2"	1

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16