EPIC® H-B 10 AG-LB


Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Bir contaya ve bir boyuna kola sahip olan, dikdörtgen konnektörler için sağlam mahfaza örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi







- Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Mekanik dayanım
- Sağlam
- Su geçirmez

Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 AG-LB

Tek kol
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 AG-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (tek kelepçeli)			
10032900	H-B 10 AG-LB	AG	10

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16