

## SILVYN® conta AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® AFG-PA / AFW-PA conta, geniş çaplı bağlantı flanşlarıyla kullanılan bir sızdırmazlık halkasıdır



Montaj süresi



Sağlam



Dayanıklılık

### Faydalar

SILVYN® AFG-PA ve SILVYN® AFW-PA korumasının IP derecesini artırır

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte

SILVYN® MAXI PA

Makine Mühendisliği

Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Vidalı hortum bağlantı contası

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000781

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hortum vidalı bağlantıları için conta

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7001)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP 54

IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® conta AFG-PA / AFW-PA**

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SILVYN® conta AFG-PA / AFW-PA**

| Ürün kodu                       | Nominal boyut | Adet / Paket |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| SILVYN® seal for AFG-PA, AFW-PA |               |              |
| 55001082                        | 70            | 1            |
| 55001083                        | 95            | 1            |

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16