


SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - metrik dişli, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

PVC hortumlar için yüksek gerilme mukavemetli rakor

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Ürün özellikleri

Yüksek gerilme dayanımı

Sağlam

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Özel kavrama profiliyle kanal girişi

Not

Gerekli boru kelepçesi SILVYN® SCH

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSV-M

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SSV-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® SCH için uygun	SILVYN® SI için uygun	SILVYN® SP için uygun	SILVYN® SP-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® SSV-M										
52002827	12 x 1,5/1	16	25	8	7	10 - 16 S	7 x 9	-	-	50
52002828	12 x 1,5/2	19	25	8	9	10 - 16 S	9 x 12	-	-	50
52002840	16 x 1,5/1	19	25	8	8	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14	50
52002839	16 x 1,5/2	19	25	8	10	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16	50
52002841	20 x 1,5/1	22	25	8	12	16 - 25 S	14 x 18	-	-	50
52002842	20 x 1,5/3	25	25	8	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52002843	25x1,5	32	29,5	8,5	19	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27	25
52002844	32 x 1,5	40	32,5	9,5	27	25 - 40 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36	25
52002845	40x1,5	50	36	11	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002846	50 x 1,5	57	39	12	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5
52002847	63 x 1,5	67	43	12	46	40 - 60 S	-	49 x 56	-	5

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16