


FLEXIMARK® Kablo bağı bileziği

FLEXIMARK®Kablo ve münferit damarların işaretlenmesi amacıyla kablo bağları ile sabitlemek için işaretleme kovarı, alevlere dayanıklı ve halojen içermez

Bilgi

Kablo çapından bağımsız olarak kablo bağlarıyla sabitlenerek



Alev geciktirici



Halojen içermeyen

Faydalar

Gelişmiş çizilme koruması

Dayanıklı ve esnek koruma

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

Extremely flame-retardant according to

UL 94 V0

Not

LMB etiketler için uygun markalama bileziği

Dahil

Etiket olmadan yakaları işaretleme

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Renk seçeneği:

Saydam

Malzeme:

Halojensiz poliüretan

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +80 °C

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Kablo bağı bileziği

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Kablo bağı bileziği

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
FLEXIMARK® kablo bağı bileziği				
83252676	FLEXIMARK® kablo bağı bileziği	30	200	1