


FLEXIMARK® Düzenlenmiş makaron FCC

FLEXIMARK® Düzenlenmiş Makaron FCC, tek damarları ve telleri özel metinle markalayan makaronlardır. Bu işaretleyiciler tarafınızdan istenen metin ile gönderilir.



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Halogen-free shrink tubes with customized text

İşaretleme segmanlarına mukayese edildiğinde avantajlar: Bir seferde tek bir karakteri tek tek monte etmek zorunda değilsiniz, tüm serileri bir kerede sipariş ve monte edebilirsiniz.

Zaten tam uzunlukta kesilmiştir

Uygulama alanı

For single core marking

Montajdan önce işaretleme

Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)

Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.

Sütun A: Satır 1 içeriği

Sütun B: Satır 2 içeriği

Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı

Baskı işleri için şablon:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Düzenlenmiş makaron FCC

Dahil

1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Talep üzerine:

Büzülme oranı 3:1 olan versiyonu da mevcuttur. (halojen içeren, UL 224 onaylı)

Renk seçeneği:

Sarı

Malzeme:

Polyolefin (halojensiz)

Büzülme oranı: 2:1

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +105 °C

Büzülme sıcaklığı: +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Düzenlenmiş makaron FCC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Büzülme aralığı (mm)	Uzunluk (mm)	İşaretleyici / Paket
83280249	FLEXIMARK® Düz. Mak. FCC 2.4/1.2-12.5 YE	sarı	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® Perf. Büz. Hor.FCC 2.4/1.2-16.6 YE	sarı	1,2 - 2,4	16,6	1
83280250	FLEXIMARK® Düz. Mak. FCC 3.2/1.6-12.5 YE	sarı	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® Perf. Büz. Hor.FCC 3.2/1.6-16.6 YE	sarı	1,6 - 3,2	16,6	1
83280251	FLEXIMARK® Perf.Büz. Hor.FCC 4.8/2.4- 12.5 YE	sarı	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® Perf.Büz. Hor.FCC 4.8/2.4-16.6 YE	sarı	2,4 - 4,8	16,6	1

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16