

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

+180 °C'ye kadar uygulama alanları için PROFI veriyolu iletkeni

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur. Yağa dayanıklı. -50 ila +180 °C sıcaklıklar için

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB HEAT 180



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Yağlara dayanıklı



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

yüksek sıcaklıklara karşı ilave kablo korumasına gerek yoktur
Yüksek sıcaklık direnci

Uygulama alanı

Sabit döşeme
180 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklı alanlarda kullanım için

Ürün özellikleri

Yüksek yağ direnci

Ürün yapısı

Tek telli ve çıplak bakır iletken
Tel izolasyonu Floraetilen

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
Dış kaplama: FEP, mor (RAL 4001)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	yaklaşık 28 nF / km
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı:	Tekrar kullanımlarda 7 x Dış Çap Tek kullanımda : 5 x Dış Çap
Test gerilimi:	3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans:	(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı:	-50 ile +180 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
3031981	UNITRONIC® BUS PB HEAT 180	1 x 2 x 0,64	21,7	64,1