

EPIC® H-B 16 SGR

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Üniversal metal mahfaza 2 çift koldan ve bir kablo girişinden oluşur ve plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

Bilgi
Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi





Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Mekanik dayanım

Sağlam

Su geçirmez

Faydalar
Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri
Yüzey montajlı taban, alçak versiyon

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

EPIC® H-B 16 SGR

Çift kelepçe
1 kablo girişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 SGR

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (1 kapaklı, çift kelepçeli)				
10074000	H-B 16 SGR 21	-	21	5
19074000	H-B 16 SGR M25	25	-	5

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.