

## EPIC® SENSOR CCR

Yuvarlak kablo konnektörü, örneğin sensör-aktüatör/PROFIBUS/CAN kabloları için ekranlı

Kablolar için sahada hazırlanabilir bağlantı parçası, IP67, IDC bağlantı teknolojisi, CAN / Profibus / sensör-aktüatör kabloları için uygundur, 360° ekranlama



DeviceNet CANopen



Su geçirmez



Parazit sinyalleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Automation/Fältinstallation

### Faydalar

360 ° ekranlama ile optimum EMC koruma  
IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde yerinde kolay hazırlama

### Uygulama alanı

Mevcut kablo sistemini uzatmak için  
Hasarlı kablolar için tamir seti

### Ürün özellikleri

5-pin yuvarlak kablo kuplör  
Ekranlanmış versiyon

### Teknik Veri

Malzeme:

Kontakt: CuZn  
Kontakt yüzeyi: Ni/Au  
Dış: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı  
Gövde: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SENSOR CCR**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Koruma sınıfı:             | IP65/IP67       |
| Ortam sıcaklığı (çalışma): | -40°C ile +85°C |
| Nominal akım (A):          | 4 A             |

**Uyarı**

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® SENSOR CCR

| Ürün kodu             | Ürün tanımı  | Pin sayısı | İletken kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Kablo çapı, mm cinsinden | V cinsinden nominal gerilim |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Yuvarlak kablo kuplör |              |            |                                   |                          |                             |
| 21700641              | AB-C5-CCR-SH | 5          | 18.0 - 26.0                       | 5.0 - 9.7                | 60                          |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16