

## EPIC® H-B 16 TG-RO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam metal mahfaza, plastik endüstrisinde kullanım için idealdir. Bir doğrudan kablo girişine ve bir boyuna kol için cıvatalara sahiptir.

### Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler  
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



-  Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
-  Mekanik ve tesisat mühendisliği
-  Mekanik dayanım
-  Sağlam
-  Su geçirmez

### Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Işık ve ses teknolojisi  
Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TG-RO

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon  
Tek kelepçe için makaralı pimler  
Düz kablo girişi  
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

UL50 Tip 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 16 TG-RO**

| Ürün kodu                                                      | Ürünün tanımı    | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-------|--------------|
| H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, tek kol için civatalar) |                  |    |    |       |              |
| 10080900                                                       | H-B 16 TG-RO 21  | -  | 21 | evet  | 5            |
| 19080900                                                       | H-B 16 TG-RO M25 | 25 | -  | -     | 5            |

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16