



EPIC® H-B 16 TGBH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için sağlam metal mahfaza, bir doğrudan kablo girişinden ve 2 çift koldan oluşur. Makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur.

Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim
Entegre kapaklı karşılığı ile bağlantı için
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim
Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile artırılmış güvenlik

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Son durum (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGBH

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Çift kelepçe
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 TGBH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçe, yüksek versiyon)					
70105200	H-B 16TGBH 21	-	21	evet	5
70105400	H-B 16TGBH 29	-	29	evet	5
79105200	H-B 16TGBH M25	25	-	-	5
79105400	H-B 16TGBH M32	32	-	-	5