


## EPIC® H-A 32 SDRL-BO

2 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

The compact robust housing has 2 cable entries and pivots for a double lever, which makes it the ideal option for use in control systems.

### Bilgi

Çift boyut H-A 32 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Su geçirmez



Sağlam



Mekanik dayanım



Mekanik ve tesisat mühendisliği

### Faydalar

Küçük H-A, H-D ve STA serisinin iki iç kısmı için. Az yer kaplayan

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

### Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban

Çift kelepçe için pimler

2 kablo girişi

Metal kapak

### Teknik Veri

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-A 32 SDRL-BO**

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza       |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza |
| Malzeme:              | Muhafaza: alüminyum alaşım, gri<br>Kol: çinko kılıflı çelik<br>Conta: NBR                         |
| Koruma sınıfı:        | IP 65 (mandallı)<br>IP 40 (cover closed)                                                          |
| VDE-testi yapılmış:   | UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770                                                             |
| Sıcaklık aralığı:     | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                                 |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-A 32 SDRL-BO**

| Ürün kodu                                                                                 | Ürünün tanımı      | M  | PG | Boyun |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------|
| H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 2 kablo girişi, çift kelepçe için civatalar) |                    |    |    |       |
| 70516200                                                                                  | H-A 32 SDRL-BO 21  | -  | 21 | evet  |
| 70516400                                                                                  | H-A 32 SDRL-BO 29  | -  | 29 | evet  |
| 79516200                                                                                  | H-A 32 SDRL-BO M25 | 25 | -  | evet  |
| 79516400                                                                                  | H-A 32 SDRL-BO M32 | 32 | -  | evet  |

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16