


EPIC® H-A 32 TBF

2 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

Kumanda sistemleri ve makine ile cihaz üretimi, dikdörtgen konnektörler için olan, 2 ince ek parçalı metal mahfazanın ideal olduğu iki alandır.

Bilgi

Çift boyut H-A 32 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Küçük H-A, H-D ve STA serisinin iki iç kısmı için. Az yer kaplayan

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri

Kablo bağlantısı üst kısım

Çift kelepçe

Düz kablo girişi

Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 TBF

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 32 TBF

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (düz kablo girişı, çift kelepçeli)					
10588000	H-A 32 TBF 21	-	21	evet	5
10588500	H-A 32 TBF 29	-	29	evet	5
19588000	H-A 32 TBF M25	25	-	-	5
19588500	H-A 32 TBF M32	32	-	-	5