EPIC® H-A 16

Servis dostu vida bağlantısına sahip H-A konnektör parçaları, 400V'a kadar

İnce standart ek parça, kolayca bir cıvata ile bağlanabilir ve akım ve gerilimi iletmek için üniversal olarak kullanılabilir.

Bilgi
Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V
Akım , ve gerilim iletimi için evrensel
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ray

Rüzgar Enerjisi

Montaj süresi

Alan gereksinimi

Voltaj

Onay sertifika çeşitleri

Faydalar
Akım , ve gerilim iletimi için evrensel
Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V
Standart uygulama için ince konnektör iç kısmı

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16

Farklı enine kesitler için servis dostu vida bağlantısı, vida başı PH1 elektrikli vidalama için uygundur
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	4 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	1,5 - 4 mohm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	16 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 16

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 16 vidalı bağlantı					
10530000	H-A 16 SS	pin	evet	1 - 16	5
10531000	H-A 16 BS	dişi	evet	1 - 16	5
10532000	H-A 16 SS	pin	-	1 - 16	5
10533000	H-A 16 BS	dişi	-	1 - 16	5

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16