


EPIC® H-B 48 SDRL-LB

2 iç kısım için muhafaza tasarımı H-B

2 kablo girişine, bir boyuna kola ve bir termoplastik kapağa sahip olan, sağlam, büyük mahfaza, plastik endüstrisinde kullanım için idealdir.



Faydalar

Bir konnektörde iki iç kısım için büyük, sağlam muhafaza. Tek bir konnektörde güç ve veri

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban
Tek kol
2 kablo girişi
Plastik kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Son durum (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 2 kablo girişi, tek kelepçeli)				
10168000	H-B 48 SDRL 29	-	29	1
10168100	H-B 48 SDRL 36	-	36	1
19168000	H-B 48 SDRL M32	32	-	1
19168100	H-B 48 SDRL M40	40	-	1

Son durum (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16