


EPIC® H-B 6 SDR-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam, alçak metal mahfaza, üstün elektrik özelliklerine sahip ek parçalar ile kullanım için idealdir.

Bilgi

Sağlam menteşeli metal kapak
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, alçak versiyon
Tek kol

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDR-LB

1 kablo girişi
Metal kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 6 SDR-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 1 kablo girişi, tek kelepçeli)				
10007000	H-B 6 SDR 16	-	16	10
19007000	H-B 6 SDR M20	20	-	10
79015600	H-B 6 SDR M25	25	-	10