

## EPIC® H-B 10 SGRLH



Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam mahfaza, plastik endüstrisinde kullanım için uygundur. Bir yüksek ana mahfazadan, 2 çift koldan ve 2 kablo girişinden oluşur.

### Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Son durum (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 SGRLH

Yüzey montajlı taban, yüksek versiyon  
Çift kelepçe  
2 kablo girişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 10 SGRLH**

| Ürün kodu                                                                      | Ürünün tanımı    | M  | PG | Adet / Paket |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|--------------|
| H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kapaklı, çift kelepçeli yüksek versiyon) |                  |    |    |              |
| 70036200                                                                       | H-B 10 SGRLH 21  | -  | 21 | 10           |
| 70036400                                                                       | H-B 10 SGRLH 29  | -  | 29 | 10           |
| 79036200                                                                       | H-B 10 SGRLH M25 | 25 | -  | 10           |
| 79036400                                                                       | H-B 10 SGRLH M32 | 32 | -  | 10           |

Son durum (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16