

## EPIC® H-B 6 TSH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir boyuna kol için civatalara ve bir yan kablo girişine sahip olan, sağlam metal mahfaza plastik endüstrisinde ve makine ile tesis yapımında kullanım için uygundur.

### Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 TSH

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon  
Tek kelepçe için pimler  
Yandan kablo girişli  
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Mahfaza: Alüminyum alaşımı elektrostatik boya kaplamalı gri  
civata: Kaplanmış çelik

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)  
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-B 6 TSH

| Ürün kodu                                                                           | Ürünün tanımı | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|--------------|
| H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, tek kelepçe için cıvatalar, yüksek versiyon) |               |    |    |       |              |
| 70022200                                                                            | H-B 6 TSH 21  | -  | 21 | evet  | 10           |
| 70022400                                                                            | H-B 6 TSH 29  | -  | 29 | evet  | 10           |
| 79022200                                                                            | H-B 6 TSH M25 | 25 | -  | -     | 10           |
| 79022400                                                                            | H-B 6 TSH M32 | 32 | -  | -     | 10           |