

EPIC® H-BE 16 Vidalı bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım


Vida bağlantılı, çok fonksiyonlu ek parça, birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir

Made in Germany



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Sağlam



Isı dayanımı



Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Kumanda dolabındaki uygulamalar için UL 508 / UL 2237 uyarınca UL testi yapılmıştır

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 Vidalı bağlantı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Plastik endüstrisi
Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	16 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 16 Vidalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 16 vidalı bağlantı					
10194000	EPIC® H-BE 16 SS	pin	evet	1 -16	5
10195000	EPIC® H-BE 16 BS	dişi	evet	1 -16	5
10194100	EPIC® H-BE 16 SS	pin	-	1 -16	5
10195100	EPIC® H-BE 16 BS	dişi	-	1 -16	5