



## EPIC® H-B 16 SGR-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için alçak metal mahfaza, makine ve tesis yapımının yanı sıra plastik endüstrisinde de kullanılabilir.

### Bilgi

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon  
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği  
Işık ve ses teknolojisi  
Plastik endüstrisi

### Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, alçak versiyon

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SGR-LB

Tek kol  
1 kablo girişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

UL50 Tip 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 16 SGR-LB**

| Ürün kodu                                                           | Ürünün tanımı     | M  | PG | Adet / Paket |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|--------------|
| H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (1 kablo girişli, tek kelepçeli) |                   |    |    |              |
| 10074900                                                            | H-B 16 SGR-LB 21  | -  | 21 | 5            |
| 19074900                                                            | H-B 16 SGR-LB M25 | 25 | -  | 5            |